

FDV dokumentasjon
Suveren Rørmøbelfabrikk AS

Sykkelstativ

Art. no / Art	Komponent	Beskrivelse		
13050-00 til 13060-50		Sykkelstativ zink+lakk		
Stålrør	Stål til ramme, leveres av godkjente leverandører med lager i Norge	Ruuki		
Overflatebehandling av rør.	Pulverlakkering i eget Lakkanlegg.	<p>Det benyttes pulverlakk for lakkering av metall overflater fra Dupont Powder Coating AB, med avd i Norge.</p> <p>Det henvises til pulver leverandørens (Dupont) egne retningslinjer: ALESTA AP AE8001- /VL-573 ALESTA IP IE7002- /VR-572-N</p> <p>Rengjøring med lunket vann og Zalo eller lignende, fuktig vaskefille benyttes. NB Det må ikke benyttes sterke oppløsningsmidler. (Salmiak eller lignende.)</p> <p>Ved sårskader i overflate må det flikk lakkes.</p>		
Generelt	HMS	Bedriften følger de til enhver tid gjeldende regler for HMS arbeid.		

Med vennlig hilsen

Suveren Rørmøbelfabrikk AS